



75

100V



φ50省電力ダイクロハロゲン球 30/50W (E11)




75

100V



φ50省電力ダイクロハロゲン球 30/50W (E11)
φ50カラーダイクロハロゲン球 40W (E11)



ED-4015S ¥6,800

枠：アルミダイキャスト (白艶消)

ED-4015B ¥6,800

枠：アルミダイキャスト (黒艶消)

φ50省電力ダイクロハロゲン球 30/50W×1 E11 ランプ別売

φ50カラーダイクロハロゲン球 40/65W×1 E11 ランプ別売

コーン：アルミ・鏡面マット仕上
重 0.3kg
近接照射限度0.5m

ED-4016W ¥6,800

枠：アルミダイキャスト (白艶消)

パツフル：白艶消

ED-4385B ¥6,800

枠：アルミダイキャスト (黒艶消)

パツフル：黒艶消

φ50省電力ダイクロハロゲン球 30/50W×1 E11 ランプ別売

重 0.3kg
近接照射限度0.5m

ED-4019W ¥5,800

φ50省電力ダイクロハロゲン球 30W×1 E11 ランプ別売

枠：アルミダイキャスト (白艶消)

パツフル：白艶消

重 0.3kg
近接照射限度0.5m

A-89N・M・W (50W) ランプはご使用
いただけません

ED-4361WA ¥3,300

枠：白艶消
パツフル：白艶消

ED-3789WN ¥3,300

枠：白艶消
パツフル：黒艶消



ED-3789BN ¥3,300

枠：黒艶消
パツフル：黒艶消

φ50省電力ダイクロハロゲン球 30/50W×1 E11 ランプ別売

φ50カラーダイクロハロゲン球 40W×1 E11 ランプ別売

重 0.2kg
近接照射限度0.5m




62

65

75

φ50省電力ダイクロハロゲン球

A-89N-50W




φ50省電力ダイクロハロゲン球

A-89M-50W




φ50省電力ダイクロハロゲン球

A-89W-50W




φ50省電力ダイクロハロゲン球

A-88N-30W




φ50省電力ダイクロハロゲン球

A-88M-30W



φ50省電力ダイクロハロゲン球

A-88W-30W



専用ランプ (φ50 カラーダイクロハロゲン球)
JDR110V65WRM/K ¥3,100 (赤・65W)
JDR110V65WBM/K ¥3,100 (青・65W)
JDR110V65WGM/K ¥3,100 (緑・65W)

専用ランプ (φ50 カラーダイクロハロゲン球)
JDR110V40WRM/K ¥3,100 (赤・40W)
JDR110V40WBM/K ¥3,100 (青・40W)
JDR110V40WGM/K ¥3,100 (緑・40W)

専用ランプ (φ50省電力ダイクロハロゲン球)
A-88N ¥2,600 (狭角30W)
A-88M ¥2,600 (中角30W)
A-88W ¥2,600 (広角30W)

専用ランプ (φ50省電力ダイクロハロゲン球)
A-89N ¥2,600 (狭角50W)
A-89M ¥2,600 (中角50W)
A-89W ¥2,600 (広角50W)