



使用上のご注意

取付面を照射する設定のご使用においては、照射面（取付面）の変色等を防ぐ為に左図の首振り角度の範囲内でご使用ください

φ50省電力ダイクロハロゲン球			
ランプ品種	近接照射限度	ランプ品種	近接照射限度
30W・狭角	0.3m	65W・狭角	0.8m
30W・中角	0.3m	65W・中角	0.5m
30W・広角	0.3m	65W・広角	0.3m
40W・狭角	0.5m	70W・狭角	0.5m
40W・中角	0.3m	70W・中角	0.5m
40W・広角	0.3m	70W・広角	0.3m
50W・狭角	0.5m	※カタログにはφ50省電力ダイクロハロゲン球50W・狭角の0.5mを表示しています。	
50W・中角	0.3m		
50W・広角	0.3m		

φ70ダイクロハロゲン球	
ランプ品種	近接照射限度
75W・狭角	0.5m
75W・中角	0.5m
75W・広角	0.3m
85W・狭角	0.5m
85W・中角	0.5m
85W・広角	0.3m

φ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球	
ランプ品種	近接照射限度
40W・中角	0.3m
40W・広角	0.3m

適合ランプ (別売)

φ50省電力ダイクロハロゲン球 JDR110V30・50・70WL/KUV-H JDR110V40・65WL/K
φ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球 JDR110V40WL/K-WH, BL
φ70ダイクロハロゲン球 JDR110V75W/K7UV-H JDR110V85WL/K7-H

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

7					特記事項		型番	
6	フ レ ン ジ	鋼板 (t1.0)	1	白 艶	消	・器具外結線仕様 ・天井面取付可能	EB-2234W	
5	灯 体	アルミダイキャスト	1	白 艶	消			
4	取 付 板	亜鉛鋼板 (t1.0)	1	三 価 ク ロ ム			承認・検印・作成 <b>生産終了品</b> 井 崎 部	
3	取 付 用 ナ ッ ト	鋼	2	白 艶	消			
2	パ イ プ	鋼管 (φ9.5)	1	白 艶	消	適合ランプ 球別	別表参照 口金：E11	
1	化 粧 ビ ース	シンチュウ (M4)	1	白 艶	消	W・数	最大 85W X 1	尺 度
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.3 Kg	1 / 3	