

12V



12V φ50省電力ダイクロハロゲン球
50W形35W～75W形50W (EZ10)



プラグタイプ



W(白)



B(黒)

ES-9229W ¥9,800

白艶消

ES-9229B ¥9,800

黒艶消

12V φ50省電力ダイクロハロゲン球
50W形35W～75W形50W×1 EZ10 ランプ別売

アルミダイキヤスト
重 0.5kg
近接照射限度0.5m

電子トランジ内蔵 (Long Lifeモード付)
標準モード時50W調光可能、35W調光不可
Long Lifeモード時調光不可、35W使用不可

調光する場合、専用調光器(X-220W)
またはLIOSをご使用ください


各調光器の最低負荷容量にご注意ください

チラツキの原因となります

その他適合ランプ

LEDZ LAMP MR16

▶ LEDZ 260



フレンジタイプ



W(白)



B(黒)

ES-9230W ¥6,500

白艶消

ES-9230B ¥6,500

黒艶消

12V φ50省電力ダイクロハロゲン球
50W形35W～75W形50W×1 EZ10 ランプ別売

アルミダイキヤスト
重 0.5kg
近接照射限度0.5m

専用トランジス別売 (別置形)
専用電子トランジス (X-224B・X-228B) は
埋込穴より挿入可能

100V



φ50省電力ダイクロハロゲン球 30W (E11)



プラグタイプ



ES-9231W



ES-9231B

ES-9231W ¥6,500

白艶消

ES-9231B ¥6,500

黒艶消

φ50省電力ダイクロハロゲン球
30W×1 E11 ランプ別売

アルミダイキヤスト
重 0.4kg
近接照射限度0.5m

フレンジタイプ



ES-9232W



ES-9232B

ES-9232W ¥6,500


白艶消

ES-9232B ¥6,500


黒艶消

φ50省電力ダイクロハロゲン球
30W×1 E11 ランプ別売

アルミダイキヤスト
重 0.4kg
近接照射限度0.5m



12V φ50省電力ダイクロハロゲン球



専用ランプ(12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球)

A-42N	¥2,600	(狭角 50W形35W)
A-42M	¥2,600	(中角 50W形35W)
A-42W	¥2,600	(広角 50W形35W)

専用ランプ(12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球)

A-43N	¥2,600	(狭角 75W形50W)
A-43M	¥2,600	(中角 75W形50W)
A-43W	¥2,600	(広角 75W形50W)
A-43WW	¥2,600	(超広角 75W形50W)

専用電子トランジス (12Vランプ用)

X-224B	¥3,500
(50W～75W調光可能 35W調光不可)	
調光する場合、専用調光器(X-220W)または	
LIOSをご使用ください。	

各調光器の最低負荷容量にご注意ください。
チラツキの原因となります。

専用電子トランジス(12Vランプ用・ロングライフモード固定形)


X-228B ¥3,500

(50W～75W専用 35W使用不可)

調光器はご使用できません。



φ50省電力ダイクロハロゲン球



専用ランプ(φ50省電力ダイクロハロゲン球)

A-88N	¥2,600	(狭角30W)
A-88M	¥2,600	(中角30W)
A-88W	¥2,600	(広角30W)

専用ランプ(φ50省電力ダイクロハロゲン球)

A-88N	¥2,600	(狭角30W)
A-88M	¥2,600	(中角30W)
A-88W	¥2,600	(広角30W)

各調光器の最低負荷容量にご注意ください。

チラツキの原因となります。

専用電子トランジス(12Vランプ用・ロングライフモード固定形)

X-228B ¥3,500

(50W～75W専用 35W使用不可)

調光器はご使用できません。

